

# Nástrčný prípoj QS-V0-3/8-8

Číslo dielu: 160506

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                           | Hodnota                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                         | Štandard                                                                  |
| Menovitá šírka                                  | 7 s                                                                       |
| Skúška materiálu na požiaru odolnosť            | UL94 V-0 (teleso)<br>UL94 V-0 (uvolňovací krúžok)                         |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape            | Povrchová úprava                                                          |
| Tvar                                            | priamy tvar                                                               |
| Veľkosť balenia                                 | 10                                                                        |
| Konštrukcia                                     | Princíp push-pull                                                         |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty        | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi         |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku                  | Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C                                         |
| Prevádzkové médium                              | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu          | Možnosť prevádzky s mazaním                                               |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK              | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                                |
| Zhoda s LABS                                    | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Teplota okolia                                  | 0 °C...60 °C                                                              |
| Menovitý ťahovací moment                        | 15,5 Nm                                                                   |
| Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment | ± 20 %                                                                    |
| Hmotnosť výrobku                                | 25 g                                                                      |
| Spôsob upevnenia                                | Vonkajší šesťhran SW17                                                    |
| Pneumatický prípoj 1                            | Vonkajší závit R3/8                                                       |
| Pneumatický prípoj 2                            | pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm                                     |
| Farba uvolňovacieho krúžku                      | čierna                                                                    |
| Materiál naskrutkovacieho čapu                  | Poniklovaná mosadz                                                        |
| Pokyny k materiálu                              | V zhode s RoHS                                                            |
| Materiál telesa                                 | PBT                                                                       |
| Materiál uvolňovacieho krúžku                   | PBT                                                                       |
| Materiál tesnenia hadice                        | NBR                                                                       |
| Materiál časti na upnutie hadice                | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ<br>Mosadz                               |