

Nástrčná L-prípojka QSL-V0-1/4-10

Číslo dielu: 160515

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Menovitá šírka	8 s
Skúška materiálu na požiaru odolnosť	UL94 V-0 (teleso) UL94 V-0 (uvolňovací krúžok)
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	Povrchová úprava
Tvar	Tvar L
Veľkosť balenia	10
Konštrukcia	Princíp push-pull
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Menovitý ťahovací moment	9 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	25 g
Spôsob upevnenia	Vonkajší šesťhran SW14
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit R1/4
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm
Farba uvolňovacieho krúžku	čierna
Materiál naskrutkovacieho čapu	Poniklovaná mosadz
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PBT
Materiál uvolňovacieho krúžku	PBT
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál časti na upnutie hadice	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ Mosadz