

Tesniaci krúžok OL-M6

Číslo dielu: 161180

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	ISO 16030
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných ploch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Trieda čistoty priestoru	Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1
Teplota okolia	-40 °C...100 °C
Ručné utiahnutie pri RT	áno
Menovitý ťažovacie moment	2.5 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťažovacie moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	0.05 g
Pneumatický prípoj	M6
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Materiál dorazov	Hliník
Materiál tesnení	HNBR