

Uhlová zásuvka PEV-1/4-A-WD

Číslo dielu: 161209

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Elektrický prípoj	4-pin Uhlová zásuvka
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-40 °C...90 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS