


Kábel Enkódera

NEBM-M12G8-E-15-S1G9-V4

číslo dielca: 1617287

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vlastnosť vedenia	vhodné pre nosiče enrgií
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-40 ... 75 °C
Teplota okolia	-50 ... 80 °C
Min. polomer ohybu kábla	100 mm
Káblové usporiadanie	tienený 3x(2 x 0,14 mm ²) + 2 x 0,5 mm ²
Priemer kábla	8,2 mm
Dĺžka kábla	15 m
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	TPE-U(PUR)