


Elektromagnetický ventil MN1H-2-1-MS-NPT

Číslo dielu: 161733

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukcia	Membránový ventil
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Pripojenie, armatúra	1 NPT
Menovitá šírka	25 s
Funkcia ventilu	2/2 zatvorený monostabilný
Pomocné ručné ovládanie	s príslušenstvom, s aretáciou tlačidlom
Smer prietoku	nereverzibilné
Médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 200 µm
Funkcia odvetrávania	bez možnosti škrtenia
Spôsob návratu do základnej polohy	pneumatická pružina
Spôsob riadenia	nepriamo riadený
Tlak média	0.5 bar...10 bar
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Materiál skrutiek	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Číslo materiálu skrutky	1.4301
Hmotnosť výrobku	1100 g
Druh krytia	IP65