

Kyvná príruka SZF-63

Číslo dielu: 161824

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	63
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 °C...90 °C
Hmotnosť výrobku	340 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál ložiska	Plast
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná