

Uhlová zásuvka MPPE-3-B

Číslo dielu: 161839

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Trvanlivosť pripojenia	500
Spôsob upevnenia	s prevlečnou maticou
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	65 g
Elektrický prípoj	8-pin Uhlová zásuvka s možnosťou prispájovania
Rozsah prevádzkového napätia DC	60 V
Prúdová zaťažiteľnosť	5 A
Konektor kábla	Pg9
Prípustný priemer kábla	6 s...8 s
Prierez prípoja	0.75 mm ²
Druh krytia	IP67
Teplota okolia	-30 °C...95 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PA
Farba telesa	čierna
Materiál prevlečnej matice	PA
Materiál nástrčných kontaktov	Meď pocínovaný