

Ložiskové púzdro CRLNG-100

Číslo dielu: 161845

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	100
Založené na norme	ISO 15552 (doteraz aj VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotností medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných ploch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Teplota okolia	-40 °C...80 °C
	9 kN
Hmotnosť výrobku	915 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	elektrolyticky leštené vysokolegovaná oceľ
Materiál ložiska	Plast