

Kyvňý řap CRZNG-40

říslo díelu: 161853

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	40
Založené na norme	ISO 15552
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 5 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
Hmotnosť výrobku	285 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál skrutiek	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ