

Plochý valec DZH-2"- -PPV-A

Číslo dielu: 16259

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0.04 in...40 in
Priemer piestu	2"
Max. uhol otočenia piestnej tyče +/-	0.45 stupeň
Tlmenie	pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	dvojčinný
Konštrukcia	Piest Piestna tyč
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Poistenie proti pretočeniu/vedenie	Oválny piest
Prevádzkový tlak	0.05 MPa...1 MPa 0.5 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Dĺžka tlmenia	23 s
Max. krútiaci moment poistenia proti pretočeniu	1.7 Nm
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	989 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	1178 N
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	60 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1200 g
Spôsob upevnenia	voliteľne: s vnútorným závitom s príslušenstvom
Pneumatický prípoj	1/4 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliník
Materiál tesnení	TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliník
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ