



Zapínací ventil PVEL-P-124-HP7

Číslo dielu: 1629205

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčný rad	L
Menovitá šírka DN	54
Konštrukcia	Piestový posúvač
Spôsob ovládania	pneumatický
Princíp tesnenia	mäkký
Funkcia odvetrávania	bez možnosti škrtenia
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Spôsob riadenia	priamo
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Prevádzkový tlak	0 MPa...4.2 MPa 0 bar...42 bar
Riadiaci tlak	9 bar...42 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota média	5 °C...50 °C
Teplota okolia	5 °C...50 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov Spojeného kráľovstva pre tlakové zariadenia
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	7250 g
Pneumatický prípoj 3	G1/2
Prípoj riadiaceho vzduchu 12	G1/4
Napájanie riadiacim vzduchom	externé
Materiál piestového posúvača	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	NBR PE
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina