


Modulový konektor PAML-MK-186-HP3

Číslo dielu: 1629377

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	186
Menovitá šírka DN	54
Konštrukčný rad	L
Prevádzkový tlak	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [---:--]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota média	5 °C...60 °C
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	1300 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál modulového konektora	Hliníková tvárna zliatina
Materiál skrutiek	Ušľachtilá oceľ