

Držiak snímača
DASI-Q11-32-A-SR
Číslo dielu: 1631997

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	32
Tvar	pre drážku T
pre priemer piestu	Ø32
Konštrukcia	Líšta snímača
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	42 g
Spôsob upevnenia	upnuté v drážke T s priechodným otvorom a skrutkou s kameňom do drážky
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované