

Voľnobeh
FLSM-40-R
Číslo dielu: 164238

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	40
Smer otáčania	Pohyb doprava
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	19.98 Nm
Hmotnosť výrobku	2350 g
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál dutinky	Cementačná oceľ
Materiál hriadeľa	Cementačná oceľ