


# Rozbočovací modul FRM-1/4-D-MINI

Číslo dielu: 164950

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                   | Hodnota                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Montážna poloha                                         | ľubovoľná                                                     |
| Konštrukcia                                             | Rozbočovací modul                                             |
| Prevádzkový tlak                                        | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar                             |
| Normálny menovitý prietok v hlavnom smere prietoku 1->2 | 3300 l/min                                                    |
| Prevádzkové médium                                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Inertné plyny |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                      | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                    |
| Zhoda s LABS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Skladovacia teplota                                     | -10 °C...60 °C                                                |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Inertné plyny |
| Teplota média                                           | -10 °C...60 °C                                                |
| Teplota okolia                                          | -10 °C...60 °C                                                |
| Hmotnosť výrobku                                        | 197 g                                                         |
| Pneumatický prípoj 1                                    | G1/4                                                          |
| Pneumatický prípoj 2                                    | G1/4                                                          |
| Pneumatický prípoj 3                                    | G1/4                                                          |
| Pneumatický prípoj 4                                    | G1/4                                                          |
| Pokyny k materiálu                                      | V zhode s RoHS                                                |
| Materiál telesa                                         | Zinkový tlakový odlieatok                                     |