

Prípojovací blok CPE14-PRSG-2

Číslo dielu: 164965

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Max. počet ventilových pozícií	2
Tlak pre roztrhnutie	3 MPa 232 psi
Deštrukčný tlak	16 bar
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	950 g
Spôsob upevnenia, prípojacia doska	s priechodným otvorom DIN lišta
Pneumatický prípoj 1	G3/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zosílený PA