

Plochý valec
EZH-10/40-40-A-B
Číslo dielu: 164990

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	40 s
Priemer piestu	22 mm ekvivalentný priemer
Tlmenie	bez tlmenia
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	tlačný jednočinný
Konštrukcia	Piest hranatá piestna tyč
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Poistenie proti pretočeniu/vedenie	hranatá piestna tyč
Prevádzkový tlak	0.25 MPa...0.6 MPa 2.5 bar...6 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	205 N
Teoretická min. vratná sila pružiny	18 N
Teoretická max. vratná sila pružiny	28 N
Hmotnosť výrobku	242 g
Spôsob upevnenia	s priečne vyvŕtaným otvorom
Pneumatický prípoj	G1/8
Materiál veka	Hliník
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliník
Materiál piestnej tyče	Zosilený PA