

Prípojovacie vedenie NHSB-A1-10-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Číslo dielu: 1686609

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Dĺžka ochrannej hadice	10 m
Montážna poloha	ľubovoľná
Použiteľnosť v exteriéri	miesta použitia chránené pred poveternostnými vplyvmi, trieda C1, v zmysle IEC 60654-1
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 100 % kondenzujúca
Druh krytia	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...60 °C
Elektrický prípoj 1	Zástrčka priama, 3-pin
Elektrický prípoj 2	otvorený koniec, 3-žilový
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Pneumatický prípoj	pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm
Min. polomer ohybu kábla	100 s
Štruktúra kábla	3 x 0,75 mm ²
Hmotnosť výrobku	2500 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Matériál ochrannej hadice	PA
Matériál prípojky ochrannej hadice	PA
Matériál plášťa kábla	PVC
Matériál tesnení	TPE