

**Guľový kohút**  
**VZBA-1/2"-WW-63-T-22-F0304-V4V4T**  
 Číslo dielu: 1686663

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak            | Hodnota                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konštrukcia                      | 2-cestný guľový ventil                                                                                                                                  |
| Spôsob ovládania                 | mechanicky                                                                                                                                              |
| Princíp tesnenia                 | mäkký                                                                                                                                                   |
| Montážna poloha                  | ľubovoľná                                                                                                                                               |
| Spôsob upevnenia                 | Montáž do vedenia                                                                                                                                       |
| Pripojenie, armatúra             | Navarovacie konce/navarovacie konce                                                                                                                     |
| Indikátor spínacej polohy        | Smer drážky = Smer prietoku                                                                                                                             |
| Rozmiestnenie otvorov na príruby | F03<br>F04                                                                                                                                              |
| Vnútorný priemer                 | 16 s                                                                                                                                                    |
| Menovitá šírka DN                | 15                                                                                                                                                      |
| Funkcia ventilu                  | 2/2                                                                                                                                                     |
| Pomocné ručné ovládanie          | žiadne                                                                                                                                                  |
| Smer prietoku                    | reverzibilný                                                                                                                                            |
| Menovitý tlak armatúry PN        | 63                                                                                                                                                      |
| Ovládací moment                  | 10 Nm                                                                                                                                                   |
| Založené na norme                | DIN 3202-S13<br>ISO 5211                                                                                                                                |
| Médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:-]<br>Inertné plyny<br>Voda – bez vodnej pary<br>neutrálne tekutiny<br>ďalšie prietokové médiá na vyžiadanie |
| Teplota média                    | -10 °C...200 °C                                                                                                                                         |
| Prietok Kv                       | 19,4 m³/h                                                                                                                                               |
| Pokyny k materiálom              | V zhode s RoHS                                                                                                                                          |
| Zhoda s LABS                     | VDMA24364 zóna III                                                                                                                                      |
| Materiál telesa                  | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                                                                                                       |
| Číslo materiálu telesa           | 1.4408                                                                                                                                                  |

| Charakteristický znak              | Hodnota                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Materiál tesnení                   | PTFE<br>PTFE-zosílený                                              |
| Materiál guľičky                   | vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca                                 |
| Číslo materiálu guľičky            | 1.4408                                                             |
| Materiál hriadeľa                  | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                  |
| Číslo materiálu hriadeľa           | 1.4401                                                             |
| Hmotnosť výrobku                   | 650 g                                                              |
| Ochrana proti výbuchu              | Zóna 1 (ATEX)<br>Zóna 2 (ATEX)<br>Zóna 21 (ATEX)<br>Zóna 22 (ATEX) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii                        |