


# osový kontrolér SPC200/P01

číslo dielca: 170521

FESTO

pre 1 alebo 2 pneumatické osi.



## údajový list

| charakteristický znak                                      | Hodnota                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nastavenie zariadenia                                      | Základná jednotka pre 4 zasúvateľné moduly<br>Napájanie<br>sériové rozhranie<br>Digitálne vstupy/výstupy<br>zaslepovacia doska<br>Riadiaca jednotka |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)                      | podľa smernice EU-EMV                                                                                                                               |
| Trvalá odolnosť voči rázom podľa DIN/IEC 68 Del 2-82       | Kontrolované podľa stupňa bezpečnosti 2                                                                                                             |
| Relatívna vlhkosť vzduchu                                  | 0 - 95 %<br>nekondenzujúci                                                                                                                          |
| Spôsob ochrany                                             | IP20<br>podľa IEC 60529                                                                                                                             |
| Medza únavy pri kmitavom namáhaní podľa DIN/IEC 68 Del 2-6 | Kontrolované podľa stupňa bezpečnosti 1                                                                                                             |
| Teplota okolia                                             | -5 ... 50 °C                                                                                                                                        |