


Rozbočovací modul FRM-D-MAXI

Číslo dielu: 170686

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Rozbočovací modul
Prevádzkový tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Normálny menovitý prietok v hlavnom smere prietoku 1->2	20000 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::] Inertné plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	442 g
Pneumatický prípoj 3	G3/4
Pneumatický prípoj 4	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zinkový tlakový odlíatok