


# Vodiaca jednotka EAGF-V2-KF-100-400

Číslo dielu: 1725853

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                 | Hodnota                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Veľkosť                                               | 100                                         |
| Zdvih                                                 | 400 s                                       |
| Reverzná vôľa                                         | 0 µm                                        |
| Montážna poloha                                       | ľubovoľná                                   |
| Vedenie                                               | Guličkové obežné vedenie                    |
| Konštrukcia                                           | Vedenie                                     |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                    | 0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                                          | VDMA24364-B2-L                              |
| Teplota okolia                                        | -20 °C...80 °C                              |
| Max. sila Fy                                          | 2300 N                                      |
| Max. sila Fy statická                                 | 3120 N                                      |
| Max. sila Fz                                          | 2300 N                                      |
| Max. sila Fz statická                                 | 3120 N                                      |
| Max. moment Mx                                        | 198 Nm                                      |
| Max. statický moment Mx                               | 268 Nm                                      |
| Max. moment My                                        | 197 Nm                                      |
| Max. statický moment My                               | 267 Nm                                      |
| Max. moment Mz                                        | 197 Nm                                      |
| Max. statický moment Mz                               | 267 Nm                                      |
| Sila posuvu                                           | 40 N                                        |
| Pohybovaná hmotnosť                                   | 9204 g                                      |
| Hmotnosť výrobku                                      | 16303 g                                     |
| Ťažisko pohybovanej hmotnosti pri zdvihu 0 mm         | 47 s                                        |
| Prídavok ťažiska pohybovanej hmotnosti na zdvih 10 mm | 3.6 s                                       |
| Spôsob upevnenia                                      | s vnútorným závitom                         |
| Pokyny k materiálu                                    | V zhode s RoHS                              |
| Materiál vodiaceho prvku                              | Popúšťaná oceľ                              |
| Materiál telesa                                       | Hliníková tvárna zliatina eloxovaný         |
| Materiál príruby                                      | Oceľ                                        |