


Zaslepovacia zátka QSP17-PTB

Číslo dielu: 172996

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	priamy tvar
Veľkosť balenia	1
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Klasifikácia Maritime	pozri certifikát
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	4.7 g
Spôsob upevnenia	Upevňovacia ihla
Pneumatický prípoj 1	Vložka 17 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PA
Materiál tesnenia hadice	NBR