


# Tlakový regulačný ventil LR-1/8-D-7-O-MINI-NPT

Číslo dielu: 173647

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                 | Mini                                                           |
| Konštrukčný rad                         | D                                                              |
| Prevádzkový tlak                        | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                            |
| Rozsah regulácie tlaku                  | 0.5 bar...7 bar                                                |
| Max. tlaková hysteréza                  | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                 |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertné plyny |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)      |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertné plyny |
| Teplota média                           | -10 °C...60 °C                                                 |
| Teplota okolia                          | -10 °C...60 °C                                                 |
| Pneumatický prípoj 1                    | 1/8 NPT                                                        |
| Pneumatický prípoj 2                    | 1/8 NPT                                                        |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                                 |