

Veľmi jemný filter LFMA-3/8-D-MIDI-A-NPT

Číslo dielu: 173731

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčný rad	D
Veľkosť	Midi
Jemnosť filtra	0.01 µm
Odpúšťanie kondenzátu	plnoautomatické
Prevádzkový tlak	2 bar...12 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertné plyny
Max. normálny prietok pre triedu čistoty vzduchu	880 l/min 250 l/min
Stupeň účinnosti filtra	99.9999 s
Ochrana nádobiek	Kovový ochranný kôš
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	1.5 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Zvyškový obsah oleja	0.01 mg/m³
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s upevňovacím uholníkom voliteľne:
Montážna poloha	zvislo
Pneumatický prípoj 1	3/8 NPT
Pneumatický prípoj 2	3/8 NPT
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok
Materiál filtra	Borsilikátové vlákno
Materiál nádoby	PC
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS