

Redukčný ventil s filtrom LFR-1/4-D-MINI-NPT

Číslo dielu: 173764

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Mini
Konštrukčný rad	D
Jemnosť filtra	40 µm
Odpúšťanie kondenzátu	manuálne, tlačidlom
Max. množstvo kondenzátu	22 cm³
Ochrana nádobiek	Kovový ochranný kôš
Prevádzkový tlak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Max. tlaková hysteréza	0.2 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	1400 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [:-:9:-] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertné plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	460 g
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s upevňovacím uholníkom voliteľne:
Pneumatický prípoj 1	1/4 NPT
Pneumatický prípoj 2	1/4 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	PC