


# Redukčný ventil s filtrom LFR-3/4-D-5M-MIDI-A-NPT

Číslo dielu: 173801

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota  |
|--|--|
| Veľkosť  | Midi   |
| Konštrukčný rad  | D  |
| Montážna poloha  | zvislo   |
| Jemnosť filtra   | 5 µm   |
| Odpúšťanie kondenzátu                                      | plnoautomatické  |
| Max. množstvo kondenzátu                                   | 43 cm <sup>3</sup>   |
| Ochrana nádobiek   | Kovový ochranný kôš  |
| Prevádzkový tlak   | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                            |
| Max. tlaková hysteréza                                     | 0.2 bar  |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 2600 l/min   |
| Prevádzkové médium   | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertné plyny |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                    | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)      |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                     |
| Zhoda s LABS   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Skladovacia teplota  | -10 °C...60 °C   |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe                          | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertné plyny |
| Teplota média  | 5 °C...60 °C   |
| Teplota okolia   | 5 °C...60 °C   |
| Hmotnosť výrobku   | 900 g  |
| Spôsob upevnenia   | Montáž do vedenia<br>s upevňovacím uholníkom<br>voliteľne:     |
| Pneumatický prípoj 1                                       | 3/4 NPT  |
| Pneumatický prípoj 2                                       | 3/4 NPT  |
| Pokyny k materiálu   | V zhode s RoHS   |
| Materiál telesa  | Zinkový tlakový odliatok                                       |
| Materiál nádoby  | PC   |