


Redukčný ventil s filtrom LFR-1-D-7-MAXI-NPT

Číslo dielu: 173818

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Maxi
Konštrukčný rad	D
Montážna poloha	zvislo
Jemnosť filtra	40 µm
Odpúšťanie kondenzátu	manuálne, otáčaním
Max. množstvo kondenzátu	80 cm ³
Ochrana nádobiek	Kovový ochranný kôš
Prevádzkový tlak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Max. tlaková hysteréza	0.4 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	11000 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [::9:-] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertné plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	1470 g
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s upevňovacím uholníkom voliteľne:
Pneumatický prípoj 1	1 NPT
Pneumatický prípoj 2	1 NPT
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zinkový tlakový odlíatok
Materiál nádoby	PC