


# Jednotka úpravy vzduchu FRC-3/8-D-MIDI-NPT

Číslo dielu: 173852

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                                    | Midi                                                           |
| Odpúšťanie kondenzátu                                      | manuálne, tlačidlom                                            |
| Jemnosť filtra                                             | 40 µm                                                          |
| Prevádzkový tlak                                           | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                            |
| Rozsah regulácie tlaku                                     | 0.5 bar...12 bar                                               |
| Max. tlaková hysteréza                                     | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                 |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 2000 l/min                                                     |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:8:-]<br>Inertné plyny |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                    | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)      |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                     |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe                          | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:8:-]<br>Inertné plyny |
| Teplota média                                              | -10 °C...60 °C                                                 |
| Teplota okolia                                             | -10 °C...60 °C                                                 |
| Hmotnosť výrobku                                           | 1440 g                                                         |
| Spôsob upevnenia                                           | s príslušenstvom                                               |
| Pneumatický prípoj 1                                       | 3/8 NPT                                                        |
| Pneumatický prípoj 2                                       | 3/8 NPT                                                        |
| Pokyny k materiálu                                         | V zhode s RoHS                                                 |
| Materiál telesa                                            | Zinkový tlakový odlíatok                                       |
| Materiál nádoby                                            | PC                                                             |