


Jednotka úpravy vzduchu FRC-1/2-D-O-MIDI-NPT

Číslo dielu: 173862

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Midi
Odpúšťanie kondenzátu	manuálne, tlačidlom
Jemnosť filtra	40 µm
Prevádzkový tlak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Rozsah regulácie tlaku	0.5 bar...12 bar
Max. tlaková hysteréza	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	2600 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertné plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	1350 g
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatický prípoj 1	1/2 NPT
Pneumatický prípoj 2	1/2 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zinkový tlakový odlieatok
Materiál nádoby	PC