

# Jednotka úpravy vzduchu FRC-1-D-7-MAXI-NPT



FESTO

číslo dielca: 173890

Classic - nepoužívať pre nové projekty

kombinácia filter-tlakový regulačný ventil-zaolejovač, max. výstupný tlak 7 bar, 40 µm-filter, s ochranným kovovým košíkom. s ručným odpúšťaním kondenzátu.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Maxi
montážna poloha	vertikálny
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Kvalita filtrácie	40 µm
Pracovný tlak	1 ... 16 bar
Štandardný menovitý prietok	8.700 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	2.520 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia S upevňovacím uholníkom Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	1 NPT
Pneumatická prípojka 2	1 NPT
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiál nádoby	PC