


Zapínací ventil HE-1/4-D-MINI-NPT

Číslo dielu: 173893

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	40 s
Konštrukcia	Piestový posúvač
Spôsob ovládania	manuálne
Princíp tesnenia	mäkký
Funkcia odvetrávania	bez možnosti škrtenia
Pomocné ručné ovládanie	žiadne
Funkcia ventilu	3/2 bistabilný
Prevádzkový tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Hodnota C	7.2 l/sbar
Hodnota b	0.28
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	1500 l/min
Doba zopnutia	100%
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s príslušenstvom
Montážna poloha	ľubovoľná
Smer prietoku	nereverzibilné
Hmotnosť výrobku	192 g
Pneumatický prípoj 1	1/4 NPT
Pneumatický prípoj 2	1/4 NPT
Pneumatický prípoj 3	G1/8
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Materiál tesnení	NBR

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odlatok