

Pätkové upevnenie HNC-100

Číslo dielu: 174374

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	100
Zodpovedá norme	ISO 15552 (doteraz aj VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
Max. zaťaženie	9 kN
Hmotnosť výrobku	1009 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Oceľ pozinkované
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované