


Kyvná príruha SNCS-63

Číslo dielu: 174400

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	63
Založené na norme	ISO 15552 (doteraz aj VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
	4 kN
Hmotnosť výrobku	281 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Hliníkový tlakový odlatok
Materiál kĺbového ložiska	Oceľ PTFE
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované