


Kyvná príruha SNCL-40

Číslo dielu: 174405

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	40
Založené na norme	ISO 15552 (doteraz aj VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 °C...90 °C
	1.5 kN
Hmotnosť výrobku	95 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Hliníkový tlakový odlieatok
Materiál ložiska	Plast
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované