


Kyvný čap ZNCF-40

Číslo dielu: 174412

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	40
Založené na norme	ISO 15552
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
Hmotnosť výrobku	285 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Ušľachtilá oceľová liatina
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované