

Zásuvka s káblom KMEB-2-24-2,5-LED

Číslo dielu: 174844

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Indikátor spínacej polohy	LED
Spôsob upevnenia	na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M2,5
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	200 g
Elektrický prípoj	4-pin Uhlová zásuvka Tvar C podľa DIN EN 175301-803
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prípojenie ochranného vodiča	je k dispozícii
Dĺžka kábla	2.5 m
Priemer kábla	6.2 s
Štruktúra kábla	3 x 0,75 mm ²
Druh krytia	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PUR)
Materiál telesa	PA POM
Materiál nástrčných kontaktov	Bronz