


škrtiaci spätný ventil GRLA-M5-LF-C

číslo dielca: 175047

FESTO

pre škrtenie odľukovaného vzduchu, s kyvným prípojom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtenie odľukovaného vzduchu
Pneumatická prípojka 1	M5
Pneumatická prípojka 2	M5
Nastaviteľný prvok	Skrutka s drážkou (v hlave)
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	40 l/min
Štandardný menovitý prietok v spätnom smere	50 ... 75 l/min
Pracovný tlak	0,2 ... 10 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 40 µm filtrovaný, mazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 40 µm
Osvedčenie	Germanischer Lloyd
montážna poloha	ľubovoľný
Štandardný prietok v smere škrtiaceho ventilu 6 -> 0 bar	80 l/min
Štandardný prietok v spätnom smere 6 -> 0 bar	100 ... 150 l/min
Teplota média	-10 ... 60 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	1,5 Nm
Hmotnosť výrobku	7 g
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	poniklované Mosadz
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre regulačnú skrutku	Mosadz
Materiálová informácia pre kyvné pripojenie	Zinkový odlíatok odliaty pod tlakom