

Kyvný pohon DSM-6-180-P-FF

Číslo dielu: 175827

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	6
Uhol tlmenia	0 stupeň
Rozsah nastavenia uhla kyvu	0 stupeň...180 stupeň
Uhol kyvu	0 stupeň...180 stupeň
Montážna poloha	ľubovoľná
Jemné nastavenie	-5 stupeň
Spôsob fungovania	dvojčinný
Konštrukcia	Kyvné krídlo
Snímanie polohy	bez
Prevádzkový tlak	3,5 bar...8 bar
Max. frekvencia kyvu pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.15 Nm
Prípustný hmotnostný moment zotrvačnosti	0.00065 kg.m²
Hmotnosť výrobku	70 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj	M3
Pokyny k materiálom	V zhode s RoHS
Materiál hnacieho hriadeľa	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
Materiál tesnení	TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliník eloxovaný