

Konstrukčná zostava dorazu KSM-10

Číslo dielu: 175835

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	10
Rozsah nastavenia uhla kyvu	0 stupeň...200 stupeň
Uhol kyvu	200 stupeň
Montážna poloha	ľubovoľná
Jemné nastavenie	-5 stupeň
Konstruktúra	Dorazová páka
Snímanie polohy	bez
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	100 g
Materiál krytu	Zosilnený PA
Materiál dorazov	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál telesa	Hliník eloxovaný