

Spojka
EAMC-40-66-XX-20
Číslo dielu: 176037

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Upínací priemer 2	20 s
Veľkosť	40
Menovitá dĺžka	66 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	6500 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	42.3 kg.mm ²
Hmotnosť výrobku	139 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS