

Konštrukčná zostava ventilu CPV10-BS-5/3G-M7

Číslo dielu: 176055

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/3 zatvorený
Pneumatický pracovný prípoj	M7
Prevádzkový tlak	2.5 bar...10 bar
Menovitá šírka	4 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Deštrukčný tlak	30 bar
Čas vypnutia	30 ms
Čas zapnutia	20 ms
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Odolnosť proti nárazom	30 g/11 ms podľa EN 60068-2-27
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	23 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 2	M7
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok