

Kyvná příruba SNCB-32-R3

Číslo dílu: 176944

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	32
Založené na norme	ISO 15552
Varianty	Silná ochrana pred koróziou
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 5 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Teplota okolia	-40 °C...90 °C
	1 kN
Hmotnosť výrobku	100 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Hliníkový tlakový odliatok s ochrannou vrstvou
Materiál čapu	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál ložiska	Plast
Materiál kotúča	Pozinkovaná oceľ
Materiál skrutiek	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál poistky	Pružinová oceľ, pozinkovaná