

Kyvná príruha SNCB-80-R3

Číslo dielu: 176948

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	80
Založené na norme	ISO 15552
Varianty	Silná ochrana pred koróziou
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 5 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Teplota okolia	-40 °C...90 °C
	6 kN
Hmotnosť výrobku	632 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Hliníkový tlakový odliatok s ochrannou vrstvou
Materiál čapu	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál ložiska	Plast
Materiál kotúča	Pozinkovaná oceľ
Materiál skrutiek	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál poistky	Pružinová oceľ, pozinkovaná