

Multipólový rozdeľovač MPV-E/A08-M8

Číslo dielu: 177669

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom s DIN lištou voliteľne:
Hmotnosť výrobku	100 g
Elektrická pripojovacia technika pre vstup/výstup	M8 3-pin
Rozsah prevádzkového napätia DC	10 V...30 V
Prúdová zaťažiteľnosť na slot	1 A
Prúdová zaťažiteľnosť	4 A
Druh krytia	IP65 v zmontovanom stave podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PA6-zosílený
Materiál zásuvky	Mosadz