

Zásuvka s káblom KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Číslo dielu: 177677

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Indikátor spínacej polohy	LED
Spôsob upevnenia	na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M2,5
Montážna poloha	ľubovoľná
Elektrický prípoj	5-pin Uhlová zásuvka Tvar C podľa DIN EN 175301-803
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prípojenie ochranného vodiča	je k dispozícii
Dĺžka kábla	0.5 m
Priemer kábla	4.6 s
Štruktúra kábla	3 x 0,5 mm ²
Druh krytia	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PU)
Farba plášťa kábla	čierna
Materiál telesa	PA POM
Farba telesa	priehľadná
Materiál nástrčných kontaktov	Bronz