

# Nástrčný prípoj CQ-1/2-12

Číslo dielu: 177683

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                           | Hodnota                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Menovitá šírka                                  | 8.65 s                                                    |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape            | Tesniaci krúžok                                           |
| Montážna poloha                                 | ľubovoľná                                                 |
| Veľkosť balenia                                 | 1                                                         |
| Konštrukcia                                     | Princíp push-pull                                         |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty        | -0.95 bar...7 bar                                         |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty             | -0.95 bar...15 bar                                        |
| Prevádzkové médium                              | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]              |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu         | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK              | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                |
| Zhoda s LABS                                    | VDMA24364 zóna III                                        |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                     | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                 |
| Teplota okolia                                  | -25 °C...70 °C                                            |
| Menovitý ťahovací moment                        | 2.5 Nm                                                    |
| Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment | ± 10 %                                                    |
| Hmotnosť výrobku                                | 12 g                                                      |
| Pneumatický prípoj 1                            | Vonkajší závit G1/2                                       |
| Pneumatický prípoj 2                            | pre rúru/hadicu s vonkajším priemerom 12 mm               |
| Pokyny k materiálu                              | V zhode s RoHS                                            |
| Materiál telesa                                 | POM                                                       |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku                   | POM                                                       |
| Materiál časti na upnutie hadice                | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                         |