

Oddeľovač kvapalín CQA-22

Číslo dielu: 177716

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	12 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Veľkosť balenia	1
Konštrukcia	Princíp push-pull
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.95 bar...7 bar
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.95 bar...15 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota média	-25 °C...75 °C
Teplota okolia	-25 °C...70 °C
Hmotnosť výrobku	76 g
Pneumatický prípoj 1	pre rúru/hadicu s vonkajším priemerom 22 mm
Pneumatický prípoj 2	pre rúru/hadicu s vonkajším priemerom 22 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	POM
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál časti na upnutie hadice	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ