

Plastová trubka
PQ-PA-12X1,5X3000
Číslo dielu: 177728

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	12 s
Vnútorný priemer	9 s
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.95 bar...15 bar
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-25 °C...75 °C
Teplota okolia	-25 °C...75 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.051 kg/m
Farba	čierna
Materiál hadice	PA